

A		B			C	D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	胶壳	WF-1D254B6P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm					
	端子	WF-1C254B	6	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连					
2	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 绿色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
3(红) 4(黑) 5(黄) 6(白) 7(蓝) 8(绿) 1-2 200±5 3±0.5 剥线浸锡						技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求				
1-2 200±5 3±0.5 剥线浸锡 可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...						GENERAL TOLERANCE DIM. TOL. 0~100 ±2mm 100~200 ±3mm 200~300 ±5mm GENERAL ANGLE: X°: ±5° X.X°: ±3° X.XX°: ±1° DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD TITLE: Terminal wiring DWG. NO.: XHB6P-24AWG-200-A1T CHECKED: MAX PART NO.: XHB6P-24AWG-200-A1T DRAWN: ELLA APPROVED: WILL BXCONN®				
WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A										