








印制板开孔尺寸



线路图



技术要求

- 1、环境温度:-40℃~+80℃
- 2、相对湿度: 90%+40℃
- 3、额定电流/电压:0.3A/60V DC/AC
- 4、接触电阻≤0.02Ω
- 5、绝缘电阻≥100MΩ
- 6、耐压: AC500V/1min
- 7、工作寿命≥10000次
- 8、动作力: 250g±50g
- 9、未注公差按下表

					7	TX8.382.012	弹 簧	1	T9A钢丝 Ø0.27	环保	借用KFC-D130	
					6	TX8.355.000	勾 针	1	1Cr18Ni9Ti钢丝 Ø0.6	环保	借用KFC-D85	
					5	TX8.205.002	推 杆	1	杜邦POM（白色）	环保	借用KFC-D130	
					4	TX8.080.005A	盖	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D130-A	
					3	TX7.810.153	基 座	1	PA66 G15(黑色)	环保	借用KFC-D130	
未 注 公 差 (±)					2	TX7.736.003	动触片	4	C5210R-EHAg0.5u t=0.2	环保	借用KFC-D85	
等 级		A 级	B 级	C 级	1	TX6.620.005	插 片	4	PPS-T40(棕色)/H65T t=0.4	环保	借用KFC-D85	
0~4		0.05	0.10	0.20	浙江创都电子科技							
4~16		0.08	0.15	0.30								
16~64		0.12	0.25	0.50								
64~250		0.25	0.40	0.80								
序号					代 号			零件名称	数量	材 料		备 注
					按动开关 外形图							
标记	数量	更改单号		签 名	日期	KFC-43Z85-GTFN-PA66T			阶 段 标 记		重 量	比 例
设 计					B						4:1	
审 核												
工 艺												
					共 张				第 页			
标准化												
批准												