

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A




B

C

D

E

改
意
面
上
止
禁



PCB LAYOUT(TOP VIEW)
RECOMMENDED

技术参数 (SPECIFICATION):

温度范围 (TEMPERATURE RANGE): $-40 \sim +70^\circ\text{C}$

额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V

额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A

接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): $\leq 30\text{m}\Omega$

绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): $\geq 100\text{M}\Omega$

耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 1000V AC (50Hz) / Min

插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3 ~ 20N

寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

材 料 (MATERIAL):

基 座 (HOUSING): PA/PBT UL94V-0

插 针 (CONTACT): PHOSPHOR BRONZE $\varnothing 0.46\text{mm}$

镀 层 (PLATING): GOLD PLATING OVER NICKEL

外 壳 (SHIELD): COPPER ALLOY $t=0.2\text{mm}$ PLATING NICKEL

网络插座外形图												浙江创都电子科技有限公司						
绘图: 日期:												网络插座						
审核: 日期:												料号: RJ45-56-31-8P8C-1×2YGDL						
A/0	新出版发行			变更单号	绘 制	日 期	核 准	日 期	30~	± 0.25		型 号:	RJ45					
版 次	变 更 履 历			变 更 单 号	绘 制	日 期	核 准	日 期	10~30	± 0.20		角 度:	$\pm 2^\circ$					
1	2	3	该 图 面 供	1 of 1	版 本:	单 位: mm	比 例: 1:1	纸 张: A4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	该 图 面 供	1 of 1	版 本:	单 位: mm	比 例: 1:1	纸 张: A4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	