



序号	零件料号	名称	材 料	数 量	镀层/颜色	备 注
⑦	——	按 柄	SUS T=0.7	1	Ni	※
⑥	——	PIN 针	QSn6.5-0.1 t=0.5	8	Sn/Au	※
⑤	——	面 板	PA66	1	黑 色	※
④	——	基 座	PA66	1	黑 色	※
③	——	接 地 片B	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
②	——	接 地 片A	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
①	——	弹 片	65Mn t=0.4	1	镍	

浙江创都电子科技有限公司

						角度	±5°	etherCON RJ45 Connectors 外形图	设计		日期		产品 名称	etherCON 插座		
						>30~	±0.45		审核		日期					
						>10~30	±0.35		批准		日期		产品 料号	XLR-RJ45-0052ZP		
	A/1	——	初版发行	——	——	~10	±0.25		比例	1:1	单位	mm		页码	1 OF 1	A4
变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差							⊕	⊕	⊕