



1. 电气特性:

1-1 额定电流: 1.8A 最大

1-2 额定电压: 5V

1-3 温度范围: -25° C - 80° C

1-4 绝缘阻抗: 100 MΩ MIN.

1-5 接触电阻: 40 MΩ MAX

2. 机械特性:

2-1 插入力: 3.5KGF (MAX.)

2-2 拔出力: 0.5KGF (min.)

3. 寿命测试: 单面3000次循环

4. 表示 “▲” 重点尺寸

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	REMARK
1	双面 Micro usb 5p 外壳	_____	SUS301-1/2H	镀镍
2	一次Molding 塑胶料	_____	LCP E130i	BLACK/WHITE
3	双面Micro usb 5pin端子	_____	C5210-EH	_____
4	双面PCB板	_____	FR-4 覆铜板	_____
5	二次MOLDING 塑胶料	_____	LCP E130i	本色



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X." ±2" X.X' ±0.5'		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MICRO USB 5P 公头双面焊接包胶	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW352-USBD05-300B
		APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
				DRAW NO:	HYC-2601221334
SCALE:1:1	SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1