



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A



B



C



改 涂 随 上 图 在 止 禁

A/0
版 次

新 出 版 发 行

变 更 履 历

变 更 单 号

绘 制

日 期


网络插座外形图

技术参数 (SPECIFICATION):

温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70 °C
 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤ 30mΩ
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥ 500MΩ
 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V AC/(50HZ)/Min
 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3~20N
 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN

材料 (MATERIAL):

塑 座 (HOUSING): PBT/PA46 UL94V-0
 插 针 (CONTACT): PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm
 镀 层 (PLATING): GOLD PLATING OVER NICKEL
 外 壳 (SHIELD): COPPER ALLOY PLATED NICKEL
 LED 灯: YELLOW LED/GREEN LED (OPTION)



PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW)
RECOMMENDED

浙江创都电子科技有限公司

绘 图:	日 期:	品 名:	网络插座		
>30~	±0.45	料 号:	RJ-45-56-1X4-WLWT		
>10~30	±0.35	型 号:	RJ45		
~10	±0.25	页 面:	1 of 1	版 本:	单位:mm
角 度:	±5°	复 印:		比 例:	1:1
				纸 张:	A4

1

2

3

复 印