





推荐插头尺寸



电路示意图



P.C.B 设计参考尺寸

规格:

1. 额定值: DC30V 2A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

7	面板	不锈钢 T=0.1mm	1	本色
6	上盖	磷铜 T=0.2mm	1	镀铜锡
5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称	
X. ± 0.5	X.° $\pm 5^{\circ}$	电源插座	
.X ± 0.3	.X° $\pm 2^{\circ}$		
.XX ± 0.2	.XX° $\pm 1^{\circ}$	PRODUCT NO. 物料型号	DWG NO. 图纸编号
.XXX ± 0.1	.XXX° $\pm 0.5^{\circ}$	LXW-DC044A-F2.0	DC044A
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
		WITT SU	SCALE 比例
			1:1
			PROJ. 项目
			REV. 修订