






REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名



PCB设计参考图


规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$



匹配插头尺寸

电路示意图



5	主体	PA46 UL94V-HB	1	黑色
4	4# 端子	C5191 T=0.20mm	1	镀锡
3	3# 端子	C5191 T=0.20mm	1	镀锡
2	2# 端子	C5191 T=0.20mm	1	镀锡
1	1# 端子	C2680 T=0.20mm	1	镀锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称	
X. ± 0.5	X.° ± 5°	耳机插座	
.X ± 0.3	.X° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号	
.XX ± 0.2	.XX° ± 1°	LXW-PJ320A	DWG NO. 图纸编号
.XXX ± 0.1	.XXX° ± 0.5°		PJ320A
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
		WITT SU	SCALE 比例
			1:1
			PROJ. 项目
			REV. 版本