





P.C.B 设计参考尺寸



电路示意图



推荐插头尺寸

规格:

1. 额定值: DC20V 2.0A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

6	后盖	PBT UL94V-0	1	黑色
5	主体	PBT UL94V-0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称	
X. ± 0.5	X.° ± 5°	电源插座	
.X ± 0.35	.X° ± 2°	PRODUCT NO. 物料型号	
.XX ± 0.25	.XX° ± 1°	LXW-DC005-F2.0	DWG NO. 图纸编号
.XXX ± 0.15	.XXX° ± 0.5°		DC005
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
		WITT SU	SCALE 比例
			1:1
			PROJ. 项目
			REV. 版本