

## 特点

- 螺纹电缆可垂直或水平连接
- 快速安装
- 坚固的粘性基座
- 螺钉孔、用于提供额外支撑
- 简单的电缆安装

## RS Pro 天然材料电缆扎带固定座 19.5 mm x 19.5mm 、最大 4.6mm 。 电缆扎带宽度

RS 号： 227-996



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。

## 一般规格

颜色	自然
材料	尼龙 66
最低工作温度	-28°C
最高工作温度	48°C
数量	50
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	粘合剂
应用	电缆管理和整理

## 机械规格

长度	19.5mm
宽度	19.5mm
固定孔直径	3.2mm
接受电缆扎带宽度	4.6mm
高度	3.9mm

## 认证

符合标准	ul 94 v-2
------	-----------

