


客户确认:	
日期:	



### 注意事项:

- 1:线材一端外被45mm, 芯线剥皮1.5mm压接1251T端子, 另一端外被剥皮25mm芯线剥皮3mm沾锡
- 2:100%导通
- 3: 端子拉力1.5kg
- 4:按照图纸穿胶壳.

序号	材料规格	用量	单位	代码
4	热缩管 $\phi 5.0*15mm$ 黑	2	PCS	
3	UL2464#26-3C 带屏蔽网	735	mm	/
2	1251T (MX1.25母端子)	3	PCS	/
1	1251H-3P (MX1.25间距公胶壳) 白	1	PCS	/

APPROVED:	DATE:	<b>XPB</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 1H-1251H-3P+UL2464-26AWG-3C L=730MM 另一头3mm沾锡		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/>		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		FILE NO.	XPB11780010	REV. A