



客户确认:

日期:



- 注意事项:
- 1: 线材两端剥皮3mm, HI压接5082T母端子, H2 H3 焊接SATA-FL-15S
 - 2: 端子拉力9KG
 - 3: 100%导通
 - 4: 按照图纸接点穿胶壳
 - 5: 按照接点表焊接, 注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象
 - 6: 注塑注意, 缩水 毛边 冲胶 缺胶 压伤胶壳等不良
 - 7: H1端4各点位均为合压端子

接线方式



6	线材:	UL1007 #18 红X1 黑X2 黄X1	480	mm
5	胶料:	PVC-45P 黑 ROHS	22	G
4	插头:	SATA-FL-15S 有凸 黑	2	PCS
3	胶壳:	5082H-4P (大四P 5.08间距胶壳) 透明	1	PCS
2	端子:	5082T(大四P 5.08间距母端子)	4	PCS
1	线材:	UL1007 #18 红X1 黑X2 黄X1	270	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

LQW

DATE:

2025-12-06

CLIENT P/N:

UNIT: mm

SCALF: free

FILE NO.

XPB11780044

REV. A

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD

TITLE:

3H-5082H-4P+SATA-FL-15SX2+UL1007-18AWG L1=300MM L2=460MM