


客户确认:

日期:



注意事项:

- 1:线材 H1 H2 H3 H4 H5 H6端剥皮6mm, H1 H2压接250-T, H3压接187-T, H4 H5压接SNB5. 5-4, H6端压接1. 25-4,
- 2:100%导通
- 3: 12AWG线端子拉力31kg, 18AWG线 端子拉力9KG
- 4: 插簧端子套热缩管热缩
- 5: 号码管热缩固定

10	号码管: $\phi 3 \times 20$ mm 热缩型 白色	2	PCS	
9	号码管: $\phi 5.0 \times 20$ mm 热缩型 白色	4	PCS	
8	套管: $\phi 8 \times 380$ mm 黑色PVC	1	PCS	
7	热缩管: $\phi 5.0 \times 20$ 黑	3	PCS	
6	SNB1. 25-4(蓝色绝缘 叉型端子)	1	PCS	
5	SNB5. 5-4 (蓝色绝缘 叉型端子)	2	PCS	
4	187-T (4. 8插簧端子)	1	PCS	
3	250-T (6. 3插簧端子)	2	PCS	
2	UL1015 #12 红X1 蓝X1	450	mm	
1	UL1007 #18 黄注绿	450	mm	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:

DATE:

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD

CHECKED:

DATE:

TITLE:

6H-187-T+250-T+SNB55.5-4+SNB1.25-4
+UL1015-12AWG+ULL007-18AWG L=435MM

DRAWN:

LQW

DATE:

2025-12-06

CLIENT P/N:

UNIT:

mm

SCALF:

free

FILE NO.

XPB11780015

REV.

A