


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材一端剥皮6mm压接OT1.5-4端子,另一端剥皮3mm沾锡
- 2: 端子拉力9KG
- 3:100%导通

3	套管:	Ø3.5*15mm 透明热缩管	2	PCS
2	端子:	OT1.5-4 (双铆脚圆环端子)	2	PCS
1	线材:	UL1015#18 红X2	110	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 1H-OT1.5-4+UL1015-18AWG L=85MM 一头3mm沾锡		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780043	REV. A