


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材两端剥皮2.0mm压接2001T端子,
- 2: 端子拉力1.5KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

3	胶壳:	2001H-6P (PH.0间距胶壳)	2	PCS
2	端子:	2001T(PH2.0端子)	12	PCS
1	线材:	UL1007#26 红 黑 白 绿 黄 紫各 X1	160	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	<b>XPB</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2001H-6PX2+UL1007-26AWG L=150MM		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780031	REV. A