


客户确认	
日期	



加工说明：
1:线材H1外被剥皮10mm芯线剥皮2.0mm焊接USM AM插头 H2端外被剥皮40mm压接1251T端子
3:100%导通
4: 按照图纸接点表穿胶壳
5: 端子拉力1.0kg
6;焊接注意 虚焊 假焊 连锡 错接等不良现象
7: 注塑注意 冲胶 缺胶 缩水 毛边等不良现象

接点表

H1		H2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	4
铁壳	屏蔽网	

7	磁环 10X20mm	1	PCS	
6	φ5.0X15MM 黑色热缩管	1	PCS	
5	1251H-4P (MX1.25胶壳)	1	PCS	
4	1251T (MX1.25端子)	4	PCS	
3	UL2725/#24*2C+#28*1PR+AL+B 外被黑 OD4.5	1480	mm	
2	胶料 PVC-45P 黑	15	g	
1	USB AM 两件式	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-USB AM+1251H-4P+磁环+UL2725-24AWGX2C+28X1PR L=1500mm					
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N /					
LQW	2025-12-06	UNIT	mm	SCALE	free		
		FILE NO.	XPB11780007		REV.	A	