


客户确认:

日期:



注意事项:

1:H1 H2端线材剥皮6mm压接SNB2-4S端子，H3 H4端线材剥皮5mm压接250-T端子

2:100%导通

3：端子拉力31kg

4:250-T端子套透明护套

5：号码管靠近端子热缩固定；

5	黑色PVC套管 ϕ 8.0*230	1	PCS	
4	号码管：白色热缩套管 ϕ 5.0*20mm	4	PCS	
3	UL1015#12 红,, 蓝, 各X1	320	mm	
2	250-T（6.3插簧端子带锁扣）配透明护套	2	set	
1	SNB2-4S（蓝色绝缘护套叉型端子）	2	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:

DATE:

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD

CHECKED:

DATE:

TITLE:

4H-SNB2-4SX2+250-TX2+PVC套管 L=300MM

DRAWN:

DATE:

CLIENT P/N:

UNIT: mm

SCALF: free

LQW

2025-12-06

FILE NO.

XPB11780052

REV.

A