


客户确认:

日期:



## 注意事项:

- 1: 线材两端剥皮3mm一端压接2542T端子, 一端剥皮沾锡
- 2: 端子拉力1.5KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

3	胶壳:	2542H-2X5P (杜邦2.54间距公胶壳) 黑	1	PCS
2	端子:	2542T(杜邦2.54间距母端子)	8	PCS
1	线材:	UL2468#26-8C 红白排	210	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	<b>XPR</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD	
CHECKED:	DATE:	TITLE: 1H-2542H-2X5P+UL2468-26AWG-8C L=200MM	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:	
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780049 REV. A