


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材两端剥皮4mm压接5557T母端子,
- 2: 端子拉力9KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

1	红	1
2	黑	2
3	红	3
4	黑	4
5	红	5
6	黑	6
7	红	7
8	黑	8
9	蓝	9
10	黄	10
11	蓝	11
12	黄	12

3	胶壳:	5557-2X6P (MX 4.2间距公胶壳) 透明	2	PCS
2	端子:	5557-T(MX 4.2间距母端子)	24	PCS
1	线材:	UL1007 #18 红X4 黑X4 蓝X2 黄X2	520	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-5557-2X6X2+UL1007-18AWG L=500MM		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780001	REV. A