


客户确认:

日期:

H1


1 黄
2 黑
3 黑
4 红



1
2
3
4




250±10



15

1



H2

接点表

H1

H2

1	黄	13 14 15
2	黑	10 11 12
3	黑	4 5 6
4	红	7 8 9

注意事项:

- 1: 线材两端剥皮3mm压接5082T母端子,
- 2: 端子拉力9KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳
- 5: 按照接点表焊接, 注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象
- 6: 注塑注意, 缩水 毛边 冲胶 缺胶 压伤胶壳等不良

5	胶料:	PVC-45P 黑 ROHS	10	G
4	插头:	SATA-FL-15S 有凸 黑	1	PCS
3	胶壳:	5082H-4P (大四P 5.08间距胶壳) 透明	1	PCS
2	端子:	5082T(大四P 5.08间距母端子)	4	PCS
1	线材:	UL1007 #18 红X1 黑X2 黄X1	270	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:

DATE:

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD

CHECKED:

DATE:

TITLE:

2H-5082H-4P+SATA-FL-15S+UL1007-18AWG L=250MM

DRAWN:

DATE:

CLIENT P/N:

UNIT: mm SCALF: free

FILE NO. XPB11780016 REV. A

LQW

2025-12-06