


客户确认:

日期:



注意事项:
1:H1 端线材剥皮4mm压接CH3.96-T 端子, H2 端线材剥皮4.5mm压接187-T 端子, H3 端线材剥皮4.5mm压接110-T 端子
2:100%导通
3: 端子拉力9kg
4: 按照图纸接点穿胶壳
5: 包海绵后线材不可移动

6	自粘式海绵 20*170mm	1	PCS	
5	187-T(4.8带锁扣插簧端子) 配透明护套	1	set	
4	110-T(2.8带锁扣插簧端子) 配透明护套	1	set	
3	UL1007#18 红,, 黑, 各X1	220	mm	
2	CH3. 96-T(CH3. 96端子)	2	PCS	
1	CH-2P (CH3. 96胶壳)	1	PCS	
序号	材 料 规 格	用量	单位	代码

APPROVED:

DATE:

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD

CHECKED:

DATE:

TITLE:

3H-CH3962-2P+110-T+187-T+UL107-18AWG L=200MM

DRAWN:

DATE:

CLIENT P/N:

LQW

2025-12-06

UNIT:

mm

SCALF:

free

FILE NO.

XPB11780003

REV.

A