


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材H1端剥皮2.5mm压接2508T端子, H2端剥皮2.0压接SCN端子
- 2:100%导通
- 3:端子拉力7KG
- 4:按照图纸穿胶壳

6	套管:	ø5.0X240mm 黑色PVC管	1	PCS
5	胶壳:	SCNH-4P 白 (SCN2.54间距胶壳)	1	PCS
4	端子:	SCNT(SCN2.54端子)	4	PCS
3	胶壳:	2508H-4P 黑 (SM2.5间距母胶壳)	1	PCS
2	端子:	2508T(SM2.5间距公端子)	4	PCS
1	线材:	UL1007-20AWG 红X1 蓝X1 黑X1 灰X1	390	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	<b>XPB</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD	
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2508H-4P+SCNH-4P+PVC套管+UL1007-20AWG L=380MM	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:	
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780012 REV. A