


|       |  |
|-------|--|
| 客户确认: |  |
| 日期:   |  |



### 注意事项:

- 1: 线材一端剥皮6mm压接OT1.5-4端子, 另一端剥皮3mm沾锡
- 2: 端子拉力9KG
- 3: 100%导通

|    |     |                   |     |     |
|----|-----|-------------------|-----|-----|
| 3  | 套管: | Ø3.5*15mm 透明热缩管   | 1   | PCS |
| 2  | 端子: | OT1.5-4 (双铆脚圆环端子) | 1   | PCS |
| 1  | 线材: | UL1015#18 绿       | 110 | mm  |
| 序号 | 名称  | 规 格               | 用量  | 单位  |

|           |            |                                                                     |                    |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| APPROVED: | DATE:      | <b>XPR</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司<br>SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD |                    |
| CHECKED:  | DATE:      | TITLE:<br>1H-OT1.5-4+UL1015-18AWG L=100MM 一头3mm沾锡                   |                    |
| DRAWN:    | DATE:      | CLIENT P/N:                                                         |                    |
| LQW       | 2025-12-06 | UNIT:                                                               | mm SCALF: free     |
|           |            | FILE NO.                                                            | XPB11780009 REV. A |