


| | |
|-------|--|
| 客户确认: | |
| 日期: | |



注意事项:

- 1:H1 H2端线材剥皮3mm压接3962T端子,
- 2:100%导通
- 3: 端子拉力9kg
- 4:按照图纸穿胶壳

| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 |
|----|-----------------------|-----|-----|----|
| 3 | UL1015#18 红,, 黑, 各X1 | 320 | mm | / |
| 2 | 3962T(VH3.96母端子) | 2 | set | / |
| 1 | 39622H-4P(VH3.96公胶壳)白 | 2 | PCS | / |

| | | | | |
|-----------|------------|---|-------------|--|
| APPROVED: | DATE: | XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD | | |
| CHECKED: | DATE: | TITLE: 2H-3962H-4PX2+UL1015-18AWG L=180mm 同向 | | |
| DRAWN: | DATE: | CLIENT P/N: <input type="text"/> | | |
| LQW | 2025-12-06 | UNIT: | mm | SCALF: free <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| | | FILE NO. | XPB11780038 | REV. A |