


客户确认:	
日期:	



注意事项:

1:线材一端剥皮2.5mm压接2507T端子，另一端剥皮沾锡

2:100%导通

3: 端子拉力2.0kg

4:按照图纸穿胶壳.

3	UL1007#24 黄, 蓝各X1	105	mm	
2	2507T (SM2.5母端子)	2	PCS	
1	2507H-2P (SM2.5间距公胶壳) 黑	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 1H-2507-2P+UL1007-24AWG L=100MM 一头3mm沾锡					
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:					
		UNIT:	mm	SCALF:	free		
		FILE NO.		XPB11780034		REV.	A