


客户确认	
日期	



### 注意事项:

1. H1、H2端剥皮2.5-3.0mm,  
打压端子并按图示穿壳
2. 端子与线材的铆压拉力须大于4.5Kg/F

3	UL1007#22 红 黑 黄 绿 蓝 白 橙各X1	310	mm	/
2	2501T	14	PCS	/
1	2501H-7P Pitch:2.5MM (XH2.54)	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	<b>XPB</b>	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
业务:	日期:		SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD
制图:	日期:		品名规格:
LQW	2025-12-06		2H-2501H-7PX2+UL1007-22AWG L=300mm同向
客户料号			
单位	mm	比例	/
图纸编号	XPB11780056	版本	A