


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材两端外被剥皮50mm, H1端屏蔽扭成一束太热缩管焊接插头铁壳, H1端芯线剥皮3mm焊接DB-9P母插头, H2端屏蔽网剪掉, 芯线剥皮3mm压接VH端子
- 2: H1端芯线焊接套热缩管热缩
- 3: 焊接注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象
- 4: 端子拉力7kg
- 5: 按照图纸接点插壳

接点表

H1	铁壳	屏蔽网	H3
	1	空	
2	红色	2	
3	黑色	3	
4	空		
5	黄色	1	
6	空		
7	空		
8	空		
9	空		

6	套管:	ø1.5X30mm 黑色热缩管	4	PCS
5	套管:	ø6.0X30mm 黑色热缩管	2	PCS
4	胶壳:	3962H-3P 白 (VH3.96间距公胶壳)	1	PCS
3	端子:	3962T(VH3.96母端子)	3	PCS
2	插头:	DB-9P 母头 蓝色胶芯 外壳黑色	1	SET
1	线材:	UL2464-20AWG-3C (红 黑 黄) 屏蔽网 外被黑 ODΦ 5.0	330	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-DB-9P母+VH3962H-3P+UL2464-20AWG-3C L=290MM		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/> UNIT: mm SCALF: free <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
LQW	2025-12-06	FILE NO.	XPB11780022	REV. A