


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材两端剥皮2.5mm压接2501T端子
- 2: 端子拉力4.5KG
- 3: 自粘式海绵包裹线材
- 4: 100%导通
- 5: 按照图纸接点穿胶壳

4	海绵:	20X500mm 自粘式海绵 黑色	1	PCS
3	胶壳:	2501H-2P (2.5间距带扣公胶壳) 白	2	PCS
2	端子:	2501T(2.5间距母端子)	4	PCS
1	线材:	UL1007-22AWG 红X1 黑X1	530	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD	
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2501H-2P带扣X2+海绵+UL1007-22AWG L=520mm	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/>	
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		FILE NO.	XPB11780014 REV. A