


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮1.5mm压接1258T端子,
- 2: 端子拉力0.8KG
- 3:100%导通
- 4:按照图纸穿胶壳

4	套管:	ø3.5*40mm 黑色 热缩管	1	PCS
3	胶壳:	1258H-4P (MX1.25 超薄)	2	PCS
2	端子:	1258T (MX1.25)	8	PCS
1	线材:	UL1571#28 红 白 绿 黑各X1	78	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-1258H-4PX2+UL1571-28AWG L=70MM			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: _____			
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF:	free
		FILE NO.	XPB11780025		REV. A