


客户确认:	
日期:	



- 注意事项:
- 1: 线材两端剥皮2mm压接1501T端子
 - 2: 端子拉力1.5KG
 - 3: 线材两端分线
 - 4: 100%导通
 - 5: 按照图纸接点穿胶壳

3	胶壳:	1501H-5P (1.5间距带扣公胶壳) 白	2	PCS
2	端子:	1501T(1.5间距母端子)	10	PCS
1	线材:	UL1061-#26-5C彩排线	108	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD				
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-1501H-5PX2+UL1061-26AWG-5C L=100MM				
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:				
		UNIT:	mm	SCALF:	free	
		FILE NO.		XPB11780026		REV. A