


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮5mm压接187-T端子,
- 2: 端子拉力9KG
- 3:100%导通
- 4:热宿管全包端子热缩
- 5: 红 蓝两线居中套PVC套管, 居中绑扎带,

5	扎带: 2.0*50 黑	1	PCS
4	套管: ϕ 5.0*50mm PVC 黑	2	PCS
3	热缩管: ϕ 5.0*20mm 黑	4	PCS
2	端子: 187-T(4.8插簧端子)	4	PCS
1	线材: UL1015#18 红X1 蓝X1	80	mm
序号	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB		深圳市鑫鹏博电子科技有限公司		
		SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD				
CHECKED:	DATE:	TITLE:			4H-187-T+PVC套管+UL1015-18AWG L=65MM	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:				
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF:	free	○ □
		FILE NO.	XPB11780054	REV.	A	