


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材两端剥皮2.5mm压接2510T端子,
- 2: 端子拉力1.5KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

3	胶壳:	2510H-6P (2.5间距胶壳) 米黄	2	PCS
2	端子:	2510T (2510端子)	12	PCS
1	线材:	UL1007#26 黑 X6	215	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD	
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2510H-6PX2+UL1007-26AWG L=200MM	
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:	
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780029
		REV.	A