


客户确认：

日期：



注意事项：
1:线材两端剥皮2mm压接2008T端子
2:100%导通
3:端子拉力0.8kg
4:按照图纸接点穿胶壳

接点表：

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
颜色	红	红	白	白	绿	绿	黑	黑	黄	黄	蓝	蓝	灰	灰	橙	橙

4	磁环：φ12*20 孔径7.3镍锌	1	PCS	
3	UL1571#28 红,白,绿,黑,黄,黄,蓝,灰,橙各X2	365	mm	
2	2008T (PHD2.0端子)	32	PCS	
1	2008H-2x8P (PHD2.0胶壳)	2	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

LQW

DATE:

2025-12-06

TITLE:

2H-2008H-2X8PX2+磁环+UL1571-28AWG L=355mm

CLIENT P/N:

UNIT:

mm

SCALF:

free

FILE NO.

XPB11780033

REV.

A

XPB

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD