


客户确认:

日期:



注意事项:
1:线材两端剥皮3.5mm, H1端压接5559T公端子, H2端压接5557T母端子
2: 端子拉力4.5KG
3:PVC套管两端扎带捆扎后线材不可移动
4:100%导通
5: 按照图纸接点穿胶壳

接点表

H1		H2
1	空	1
2	蓝	2
3	黑	3
4	绿	4
5	红	5
6	白	6

5	扎带:	2, 5X80 白色	2	PCS
6	套管 :	∅8.0X500mm 黑色PVC管	1	PCS
5	胶壳:	5557H-2X3P (4.2间距公胶壳)	1	PCS
4	端子:	5557T(4.2间距母端子)	5	PCS
3	胶壳:	5559H-2X3P (4.2间距母胶壳)	1	PCS
2	端子:	5559T(4.2间距公端子)	5	PCS
1	线材:	UL1007-22AWG 红X1 蓝X1 黑X1 绿X1 白X1	615	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

LQW

DATE:

2025-12-06

CLIENT P/N:

UNIT:

mm

SCALF:

free

FILE NO.

XPB11780002

REV.

A

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD

TITLE:

2H-5557H-2X3P公+5559H-2X3P+PVC套管+UL1007-22AWG L=600MM