


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮6mm 压接UT1.5-3.2 叉型端子
- 2:100% 导通
- 3: 端子拉力9kg
- 4:号码管能移动

3	号码管	ø4.0*15 白色PVC	1	PCS
2	端子:	UT1.5-3.2 叉型冷压端子 亮锡	5	PCS
1	线材:	IEC 60227 RV1.25 ² 黄注绿	900	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
CHECKED:	DATE:	TITLE:	2H-UT1.5-3.2X2+RV1.25 黄注绿 L=880mm
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:	
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780019
		REV.	A