


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: H1 H2 端线材剥皮3mm压接2510T端子,
- 2: 100% 导通
- 3: 端子拉力4.5kg
- 4: 按照图纸穿胶壳

接点表

H1	黑	H2
1	黑	6
2	黑	5
3	黑	4
4	黑	3
5	黑	2
6	黑	1

序号	材料规格	用量	单位	代码
3	UL1007#26 黑, X6	215	mm	
2	2510T	12	PCS	
1	2510H-6P (2.5间距公胶壳) 米黄	2	PCS	

APPROVED:	DATE:	<b>XPR</b> 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2510H-6PX2+UL1007-26AWG L=200mm 同向		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/>		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		FILE NO.	XPB11780050	REV. A