


客户确认:

日期:



线材外包高温绝缘纸

注意事项:

- 1: 线材两端剥皮2.5mm压接2501T端子,
- 2: 端子拉力2.0KG
- 3: 100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

序号	名称	规 格	用量	单位
3	胶壳:	2501H-8P (XH2.5间距胶壳) 白	2	PCS
2	端子:	2501T (XH2.5间距母端子)	16	PCS
1	线材:	UL2468#24-8C 蓝白排	110	mm

APPROVED:	DATE:	XPB	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
CHECKED:	DATE:	TITLE:	SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD
DRAWN:	DATE:	2H-2501H-8PX2+UL2468-24AWG-8C L=100MM	
CLIENT P/N:		UNIT:	mm
FILE NO.	XPB11780039	SCALF:	free
REV.	A	⊕	←