


客户确认:	
日期:	



接点表

H1 H2

1	黄	13	14	15
2	黑	10	11	12
3	黑	4	5	6
4	红	7	8	9

注意事项:

- 1:线材两端剥皮3mm压接5082T母端子，
- 2: 端子拉力9KG
- 3:100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳
- 5:按照接点表焊接，注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象
- 6: 注塑注意，缩水 毛边 冲胶 缺胶 压伤胶壳等不良

5	胶料:	PVC-45P 黑 ROHS	10	G
4	插头:	SATA-FL-15S 有凸 黑	1	PCS
3	胶壳:	5082H-4P (大四P 5.08间距胶壳) 透明	1	PCS
2	端子:	5082T(大四P 5.08间距母端子)	4	PCS
1	线材:	UL1007 #18 红X1 黑X2 黄X1	270	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-5082H-4P+SATA-FL-15S+UL1007-18AWG L=250MM			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:			
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF:	free
		FILE NO.	XPB11780047	REV.	A