


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮3mm, H1焊接船型开关压H2接3961T母端子,
蓝色线对裁剥皮3mm压接触点端子组装保险丝座
- 2: 端子拉力7KG
- 3:100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳
- 5:按照接点表焊接, 注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象

5	套管:	ø3.0X15mm 黑 热缩管	2	PCS
5	保险:	保险丝座 (保险丝管2A 5*20 触点端子)	1	SET
4	插头:	船型开关10 (15*20) 两脚	1	PCS
3	胶壳:	3961H-2P (CH3.96间距胶壳) 透明	1	PCS
2	端子:	3961T(CH3.96间距母端子)	2	PCS
1	线材:	UL1015 #20 蓝X1 黑X1	145	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR		深圳市鑫鹏博电子科技有限公司		
		SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD				
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-3961H-2P+船型开关+保险丝+UL1015-20AWG L=140MM				
		CLIENT P/N:				
DRAWN:	DATE:	UNIT:	mm	SCALF:	free	⊕
		LQW		2025-12-06		
FILE NO.	XPB11780042			REV.	A	