


客户确认:	
日期:	



接点表

H1 H2

1	黑	1
2	红	2
3	黑	3
4	黑	4
5	黑	5
6	黑	6
7	黑	7
8	黑	8

注意事项:

- 1:线材两端剥皮1mm压接1251T端子,
- 2: 端子拉力0.8KG
- 3:100%导通
- 4: 按照图纸接点穿胶壳

4	胶布:	醋酸胶布 20*100mm 黑	2	PCS
3	胶壳:	1251H-8P (MX1.25间距胶壳) 白	2	PCS
2	端子:	1251T (MX1.25端子)	16	PCS
1	线材:	UL1571#28 黑X7 红X1	138	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD		
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-1251H-8PX2+UL1571-28AWG L=130MM		
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/>		
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF: free <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
		FILE NO.	XPB11780028	REV. A