


客户确认:	
日期:	



- 注意事项:
- 1: 线材两端剥皮3.0mm H1端焊接DB-9P公头, H2端压接A2508端子
 - 2: 两端扎带捆扎后线材无松动
 - 3: 焊接注意 虚焊 假焊 连锡等不良现象
 - 4: 端子拉力4.5kg
 - 5: 按照图纸接点插壳

接点表

	铁壳	屏蔽网	
1	空		H3
2	橙色	2	
3	棕色	3	
4	空		
5	黑色	1	
6	空		
7	空		
8	空		
9	空		

6	扎带:	2,5X80 白色	2	PCS
5	套管:	Ø6.0X880mm 黑色PVC管	1	PCS
4	胶壳:	A2508H-6P 白 (2.5间距公胶壳)	1	PCS
3	端子:	A2508T (A2508母端子)	3	PCS
2	插头:	DB-9P 公头传统焊接式 白色胶芯 外壳灰	1	SET
1	线材:	UL1007-22AWG 棕X1 橙X1 黑X1	1080	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
CHECKED:	DATE:	TITLE:	SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD
DRAWN:	DATE:	2H-DB-9P公+A2508H-6P+PVC套管+UL1007-22AWG L=1030MM	
LQW	2025-12-06	CLIENT P/N:	
		UNIT:	mm
		SCALF:	free
		REV.:	A
		FILE NO.:	XPB11780023