


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮6mm压接DFDN1.25-187端子,
- 2: 端子拉力7KG
- 3:100%导通

2	端子:	DFDN1.25-187 红色尼龙绝缘插簧端子	2	PCS
1	线材:	UL1015#20 红	85	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
CHECKED:	DATE:	TITLE:	SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N:	2H-DFDN1.25-187X2+UL1015-20AWG L=65MM
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm SCALF: free
		FILE NO.	XPB11780051 REV. A