


客户确认:	
日期:	



注意事项:
1:H1 H2端线材剥皮1.5mm压接1251T端子,
2:100%导通
3: 端子拉力0.8kg
4:按照图纸穿胶壳. 接点一对一

4	醋酸胶布10X20mm 黑	215	mm	
3	UL1571#28 红,X14	215	mm	
2	1251T	28	PCS	
1	1251H-14P(1.25间距公胶壳) 白	2	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-1251H-14PX2+UL1571-28AWG L=135mm					
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:					
		UNIT:	mm	SCALF:	free		
		FILE NO.		XPB11780053		REV.	A