


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1:线材两端剥皮2mm压接1251T端子
- 2: 端子拉力1.5KG
- 3:线材两端分线
- 4:100%导通
- 5: 按照图纸接点穿胶壳

3	胶壳:	1251H-5P (MX1.25间距胶壳) 白	2	PCS
2	端子:	1251T(1.25间距母端子)	8	PCS
1	线材:	UL1061-#26-4C彩排线	53	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB	深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
CHECKED:	DATE:	TITLE:	SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD
DRAWN:	DATE:	2H-1251H-4PX2+UL1061-26AWG-4C L=45MM	
CLIENT P/N:		UNIT:	mm
FILE NO.	XPB11780046	SCALF:	free
REV.	A	⊕	←