


客户确认:	
日期:	



注意事项:

- 1: 线材H1端剥皮2mm压接2001T端子, H2端剥皮2.5mm压接SCN端子
- 2: 端子拉力1.0KG
- 3: 醋酸胶布居中缠绕
- 4: 100%导通
- 5: 按照图纸接点穿胶壳

6	胶布:	醋酸胶布 10*20mm 黑	1	PCS
5	胶壳:	SCN-7P (2.54间距胶壳) 白	1	PCS
4	端子:	SCN-T	6	PCS
3	胶壳:	2001H-6P (2.0间距带扣公胶壳) 白	1	PCS
2	端子:	2001T (2.0间距母端子)	6	PCS
1	线材:	UL1061#28白X6	210	mm
序号	名称	规 格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPR		深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD	
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-2001H-6P+SCN-7P+UL1061-28AWG L=200MM			
DRAWN:	DATE:	CLIENT P/N: <input type="text"/>			
LQW	2025-12-06	UNIT:	mm	SCALF:	free <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		FILE NO.	XPB11780032		REV. A