


客户确认:	
日期:	



注意事项:

1: 线材H1 端剥皮2.5mm压接XA-T端子, H2端压接SCN-T端子

2: 端子拉力2.0KG

3: 100%导通

4: 按照图纸接点穿胶壳

5	胶壳:	SCN-10P (SCN2.54间距胶壳) 白	1	PCS
4	端子:	SCN-T (SCN 2.54端子)	10	PCS
3	胶壳:	XA-10P (XA2.5间距空接公胶壳) 白	1	PCS
2	端子:	XA-T (XA2, 5端子)	10	PCS
1	线材:	UL2468#24-10C 蓝白排	75	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-XA-10P+SCN-10P+UL2468-24AWG-10C L=65MM					
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:					
		UNIT:	mm	SCALF:	free		
		FILE NO.		XPB11780040		REV.	A