




RoHS



PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:PIN针 镀金3u 24~48H
PIN针 镀金6u 48H
LED灯脚 48H(弯折和切口处除外)
屏蔽壳 48H(弯折和切口处除外)
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	镀金
2	塑座	PA66/PA46	黑色	
1	屏蔽	黄铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司


视图 

网络插座

R.J-056X-4-2

发放部门

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司							
						视图				网络插座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		图样标记				
设 计	王 丰	日 期	22.12.06	标准化		日 期		图样标记				重量	比例
校 对	李攀进	日 期	22.12.06	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	戴龙平	日 期	22.12.06					共 页		第 页			
RJ-056X-4-2													