




- 材料及电镀
- 1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - 2. 塑件主体: PA66
 - 3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - 4. 方 盒: SPCC, 镀镍
 - 5. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC500V

耐 电 压: AC2000V\1min

使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒

扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)

剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铁	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

料 号
PART NO

接线端子
HC-JXDZK-5.08-15P-A

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

公差参数	未注明公差:
2-6P	X.xxx ±0.10
7-12P	X.xx ±0.20
13-18P	X.x ±0.30
19-24P	±0.40

单位
UNIT

张 数
PART NO

版 本
REV

MM

1 OF 1

A

制 图
DRAW

审 核
CHECKED

批 准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

