


| | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
| | | | | |







- 材料及电镀
- 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - 塑件主体: PA66
 - 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - 方 盒: SPCC, 镀镍
 - 塑件盖板: PA66

- 电气性能
- 额定电压: 300V
 - 额定电流: 15A
 - 接触电阻: 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 - 耐 电 压: AC2000V\1Min
 - 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 - 瞬时温度: +250℃ ,5秒
 - 扭 力: 0.5Nm (4.43lbin)
 - 剥线长度: 7-8mm

3 Pin以上

2 Pin



| | | | | |
|----|----|------|-------|----|
| 2 | 方盒 | 铁 | 镀镍 | |
| 1 | 基座 | PA66 | 绿色 | |
| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------------|
| | 深圳市虹成电子有限公司 | | 品名 TITLE | 接线端子 |
| | | | 料号 PART NO | HC-JXDZKM-5.08-6P-A |

| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | | 比 列 SCALE | 1:1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------|----------------|-------------|-------|------------|--------|-----------|--------|---------|--|---------|-------------|----|-------------|------|
| <table border="1"> <tr> <th>公差参数</th> <th>未注明公差:</th> </tr> <tr> <td>2-6P</td> <td>X.xxx ±0.10</td> </tr> <tr> <td>7-12P</td> <td>X.xx ±0.20</td> </tr> <tr> <td>13-18P</td> <td>X.x ±0.30</td> </tr> <tr> <td>19-24P</td> <td>X ±0.40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X ±0.50</td> </tr> </table> | | 公差参数 | 未注明公差: | 2-6P | X.xxx ±0.10 | 7-12P | X.xx ±0.20 | 13-18P | X.x ±0.30 | 19-24P | X ±0.40 | | X ±0.50 | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW | AhYe |
| 公差参数 | 未注明公差: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-6P | X.xxx ±0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-12P | X.xx ±0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-18P | X.x ±0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-24P | X ±0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X ±0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED | 夏操云 | | | | | | | | | | | | |
| | | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE | 赵亮亮 | | | | | | | | | | | | |

