






标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



Footprint for information only

1. 额定电压/电流: 300V/16A
2. 额定脉冲电压: 4kv
3. 间距/线数范围: 5.0mm/N=2~12P
4. 使用温度范围: -40℃~+85℃

2	接触	铜	镀锡	
1	基座	PA66	灰色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZSW-5.0-5P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW审 核
CHECKED批 准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

